


# Preskuševalnik senzorja SM-TEST-1

Številka dela: 158481

FESTO

za senzorje in končna stikala.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 20 V
Napajanje	dve 9V-blok bateriji
Prikaz stanja pripravljenosti	Zelena LED
Vrsta zaščite	IP20
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L