

Priključni kabel NHSB-A1-25-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Številka dela: 1585797

FESTO

primeren za linearni pogon DFPI.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina zaščitne cevi	25 m
Položaj vgradnje	poljuben
Uporaba na prostem	C1 - vremensko zaščiteno področje uporabe
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Električni priključek 1	Raven vtič, 5-polni
Električni priključek 2	prost konec, 5-žilni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Pnevmatični priključek	za cev z zunanjim premerom 10 mm za cev z zunanjim premerom 8 mm
Min. premer upogiba kabla	100 mm
Struktura kabla	5 x 0,75 mm ²
Masa izdelka	6.250 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu zaščitne cevi	PA
Informacija o materialu, vijaki priključek zaščitne cevi	PA
Informacije o materialu oplasčenja kabla	PVC
Informacije o materialu tesnil	TPE