

# Kompaktni valj EMML-32-15-P-A

Številka dela: 158659

FESTO

varovan pred zasukom, za brezdotično zaznavanje, številne možnosti pritrditve ("Multimount"), z dušenjem v končnih legah..



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	15 mm
Premer bata	32 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog z jarmom
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Pritezni moment pritrditve pogona	9 Nm +10 %
Teoretična sila pri 6 bar	456 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	456 N
Način pritrditve	po izbiri: s skošnjo izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, pokrov	Med (medenina)
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno