


Okrogli valj EG-4-15-PK-2

Številka dela: 15887

FESTO

Micropneumatic



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 15 mm |
| Premer bata | 4 mm |
| Dušenje | Brez dušenja |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Zaznavanje položaja | Brez |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 3,5 ... 7 bar |
| Način delovanja | enosmerni potiskanje |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 4,9 N |
| Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti | 1,8 N |
| Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti | 2,6 N |
| Masa izdelka | 5 g |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Pnevmatični priključek | PK-2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | visokolegirano jeklo |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo |
| Material, cev valja | Medenina, nikljana |