


# Priključni kabel KMP1-02-VI-12-X

Številka dela: 158986

FESTO

Kabel je na voljo v dolžinah od 1 - 99 m.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Električni priključek	25-polni Priključnica
Struktura kabla	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Premer kabla	13 mm
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren