



Tlačno stikalo PEV-1/4-A-SW27

Številka dela: 159259

FESTO

Pri dosegu določene vrednosti tlaka odpre ali zapre električni krog:
Nastavljiva tlačna točka vklopa.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Območje merjenja tlaka	1 ... 10 bar
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 100 °C
Stikalni element	izmenjevalnik
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Maks. AC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. DC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. izhodni tok	4.000 mA
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 250 V
Električni priključek	4-polni Vtič
Način pritrditve	za uvitje
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/4
Masa izdelka	138 g
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, membrana	NBR
Območje nastavitve vrednosti praga	1 ... 10 bar
Vrsta zaščite	IP65
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L