


Prirobnica motorja EAMF-A-77A-140A

Številka dela: 1593636

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.280 g |
| Koda vmesnika, motor in | 140A |
| Koda vmesnika ohišja sklopke | 77A |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |