

# Tandem valj ADVUT-40x4- -P-A

Številka dela: 159493

FESTO

za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z notranjim navojem.

Pri tem izdelku je možno prirobnično pritrditev FUA-... montirati samo na strani zaključnega pokrova. Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 150 mm
Premer bata	40 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Notranji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1,7 ... 10 bar
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	633 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	2.653 N
Način pritrditve	po izbiri: s priborom z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo