



# Regulator tlaka

## LR-1/8-G-7

Številka dela: 159506  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez manometra, za montažo na stikalno ploščo, delovni tlak do 7 bar.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruksijska zgradba	Membranski regulator s neprekinjenim napajanjem
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	G1/8" predpripravljen
Obratovalni tlak	1 ... 20 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni imenski pretok	700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura skladiščenja	-10 ... 80 °C
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	320 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina)