

Valj z dvojnim batom DPZJ-20-40-P-A-S20

Številka dela: 159993

FESTO

z dvema vzporednima, skoznjima batnicama in ploščama jarma, za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Nastavljivo območje končne lege/dolžine	10 mm
Premer bata	20 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	skoznja, votla batnica
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Maks. hitrost	1 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarne energije v končnih legah	0,2 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	282 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	282 N
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno