


Aksialni sklop EAMM-A-D80-100A-S1

Številka dela: 1600673

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	60 Nm
Masa izdelka	2.030 g
Koda vmesnika aktuatorja	D80B
Koda vmesnika, motor in	100A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS