



Blažilnik YSR-25-40-C

Številka dela: 160273

FESTO

samonastavljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	40 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna koruzijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	40 mm
Maks. udarna sila	4.000 N
Maks. poraba energije na gib	160 J
Maks. poraba energije na uro	150.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila vračanja	14 N
Masa izdelka	600 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo