

# T-vtična vez

## QST-V0-10

Številka dela: 160535

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	8,1 mm
Test gorljivosti materiala	UL94 V-0 (ohišje) UL94 V-0 (sprostitveni obroč)
Oblika	T-oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	27 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 10 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 10 mm
Barva sprostitvenega obroča	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostitveni obroč	PBT
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno Med (medenina)