

Kompaktni valj

ADVU-1/2"- -A-P-A

Številka dela: 160570

FESTO


za brezdotično zaznavanje.

Batnica z zunanjim navojem.


Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 12 "
Premer bata	1/2"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	17,4 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,0516 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	11 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	15 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	0,282 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,529 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	3,069 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,071 oz
Pnevmatični priključek	UNF10-32
Obratovalni tlak [psi]	17,4 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje