



# Kompaktni valj ADVU-5/8"- -A-P-A

Številka dela: 160571

FESTO

za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z zunanjim navojem.

Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 16 "
Premer bata	5/8"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	17,4 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,0738 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	20 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	27 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	0,423 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,529 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	3,139 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,141 oz
Pnevmatični priključek	UNF10-32
Obratovalni tlak [psi]	17,4 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje