

# Kompaktni valj


## ADVU-1 1/4"- -A-P-A

Številka dela: 160574


FESTO

za brezdotično zaznavanje.  
Batnica z zunanjim navojem.

Matica za navoj na batnici je dobavljena skupaj.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 12 "
Premer bata	1 1/4"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	11,6 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarna energija v končnih legah	0,295 J
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	93 lbf
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	109 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1,728 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	1,411 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	10,582 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,317 oz
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27
Obratovalni tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje