

# Kompaktni valj AEVULQZ-3"- -P-A


Številka dela: 160665

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušta. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                       | 0,2 ... 1 "   |
| Premer bata                               | 3"  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja                           | enosmerni<br>vlečni                                 |
| Konec batnice                             | Notranji navoj                                      |
| Varovanje pred zasukom/vodilo             | kvadratna batnica                                   |
| Obratovalni tlak                          | 11,6 ... 145 Psi                                    |
| Delovni medij                             | filtriran stisnjen zrak                             |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2   |
| Temperatura okolice                       | -4 ... 176 °F                                       |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 2.733 N   |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 307 g   |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 25 g  |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 1.772 g   |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 28 g  |
| Pnevmatični priključek                    | NPT1/8-27   |
| Obratovalni tlak [psi]                    | 11,6 ... 145 psi                                    |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU)<br>NBR                                    |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo                                |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje                       |