


# Linearni pogon DGP-1 1/4"- -PPV-A-B

Številka dela: 160911

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končnih legah.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.  
Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2013.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 3.000 mm
Premer bata	1 1/4"
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika
Vodilo	Osnovno vodilo
Princip sojemala	Oblikovna zveza (zareza)
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	20 mm
Pnevmatični priključek	NPT1/8-27