


Mehast prisesek VASB-125-3/8-SI

Številka dela: 160995

FESTO

Tesnilni obroč ni vključen v obseg dobave.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2013.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7 mm
Premer priseska	125 mm
Efektiven premer priseska	105 mm
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-40 ... 200 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	606 N
Masa izdelka	194 g
Pritrdilni navoj	G3/8
Pritrditev priseska	G3/8
Vakuumski priključek	G3/8
Trdota v Shore	60 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu priseska	VMQ (silikon)