


Ventil z ročnim pomikom

VBOH-32-M5

Številka dela: 1609969

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 bistabilen
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	Vgradnja voda za uvitje
Normalni imenski pretok	236 l/min
Imenska velikost	3,6 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 12 bar
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Dimenzija rastra	17 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Drsnik s pušami
Vrsta krmiljenja	neposredno
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Sila vklopa	14 N
Masa izdelka	8 g
Material, navojni čep	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR