

# Magnetni ventil MN2H-5/2-D-01-S

Številka dela: 161068

FESTO

po ISO 15407-1, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnice.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	26 mm
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Imenska velikost	8 mm
Dimenzija rastra	27 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15407-1 VDMA 24563
Pomožni ročni vklop	s priborom, zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunaj
Smer pretoka	povraten
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Čas preklopa izključen	43 ms
Čas preklopa vključen	31 ms
Karakteristika tuljave	24V DC: 1,5W
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Krmilni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	270 g
Električni priključek	Vtič po DIN 43650 Oblika C
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Priključek krmilnega izpuha 82/84	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1 Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij