


Večpoložajni komplet DPVU-25

Številka dela: 161196

FESTO

za montažo 3- in 4-položajnih valjev, vsak je sestavljen iz dveh standardnih valjev tipa ADVU.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	65 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prirobnica	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Material, valjasti zatič	Jeklo cinkan