



Protipovratni ventil HGL-M5

Številka dela: 161779

FESTO

s tesnilom OL.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2006



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Predkrmljen protipovratni ventil
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	108 l/min
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Delovni medij	sušen, filtriran stisnjen zrak sušen, filtriran in naoljen stisnjen zrak
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	20 g
Priključek krmilnega zraka 21	M5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Jeklo
Informacije o materialu tesnil	NBR