


Linearni pogon DGP-80- -PPV-A-B

Številka dela: 161785

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končni legi.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 3.000 mm
Premer bata	80 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Osnovno vodilo
Princip sojemala	Oblikovna zveza (zareza)
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	83 mm
Prečni moment Mx (diagram)	32 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	3.016 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	3.016 N
Premikajoče se mase	5.000 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	5.000 g
Osnovna masa za 0 mm giba	17.300 g
Dodatek mase na 10 mm giba	158 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	G1/2
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina prevlečen
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran