

Nihajna prirobnica SZF-25

Številka dela: 161820

FESTO

za ploski valj DZF.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	30 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano