


Kotno prijemalo HGW-40-A

Številka dela: 161836

FESTO

s samodejnim centriranjem, uporabi se ga lahko kot notranje ali zunanje prijemalo. Kot odpiranja 40°, za brezdotično zaznavanje položaja.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Maks. natančnost izmenjave	0,2 mm
Maks. kot odprtja	40 deg
Ponovljivost prijemala	≤ 0,04 mm
Število prijemalnih prstov	2
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	kot
Konstruktivska zgradba	Ročica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 6 bar	60 ms
Min. čas zapiranja pri 6 bar	50 ms
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, odpiranje	965 Ncm
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, zapiranje	880 Ncm
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	124 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	5,7 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	2,2 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	3,6 Nm
Masa izdelka	720 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrivne kape	POM
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje trdo eloksiran
Informacije o materialu prijemalne čeljusti	orodno jeklo nikljan