

Nihajni tečaj CRZNG-40

Številka dela: 161853

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	285 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno