


# Linearni pogon DGPL-18- -PPV-A-GF-B

Številka dela: 161974  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končnih legah.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 1.800 mm
Premer bata	18 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Princip sojemala	Oblikovna zveza (zareza)
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	16 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	153 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	153 N
Premikajoče se mase	300 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	300 g
Osnovna masa za 0 mm giba	750 g
Dodatek mase na 10 mm giba	22 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina prevlečen
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran