


# Vodilna enota SPZ-32-80-P-A-KF

Številka dela: 162196  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	80 mm
Nastavljivo območje končne lege/dolžine	10 mm
Premer bata	32 mm
Način delovanja pogonske enote	Drsnik
Dušenje	P-dušenje s kovinskim fiksnim prislonom
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	724 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	724 N
Pnevmatični priključek	G1/8
Material cover	Aluminijeva litina za kovanje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje
Material piston rod	Jeklo za cementiranje