



# Kombinacija finih filtrov LFMBA-1-H-A

Številka dela: 162823

FESTO

Fini filter 1 µm za predfiltriranje in najfinejši filter 0,01 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Tip, ki se opušta. Dobavljen do 2008



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter iz vlaken
Prikaz diferenčnega tlaka	Manometer
Vstopni tlak 1	0 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	2.600 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 5 µm
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	6.460 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1
Pnevmatični priključek 2	G1
Informacije o materialu filtra	Vlakna iz borovega silikata
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA
Informacije o materialu lončka	cinkova tlačna litina