



Vklopni ventil PVEL-H-124-HP3

Številka dela: 1629207

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	L
Imenski premer DN	54
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vklopa	ročno
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Način vračanja	Prisilno vodenje
Vrsta krmiljenja	neposredno
Ventil	3/2 bistabilen
Obratovalni tlak MPa	0 ... 5 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	5 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	Predpis Združenega kraljestva za tlačne naprave
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	5.900 g
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Material, batnični drsnik	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR PE
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje