


# Priključna plošča PAML-CP-186-HP3-G114

Številka dela: 1629296

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	186
Imenski premer DN	54
Serija	L
Obratovalni tlak MPa	0 ... 5 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	4.600 g
Pnevmatični priključek 1	G1 1/4
Pnevmatični priključek 2	G1 1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, vijaki	Nerjavno jeklo