


Priključna plošča PAML-CP-186-HP3-G112

Številka dela: 1629297

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 186 |
| Imenski premer DN | 54 |
| Serija | L |
| Obratovalni tlak MPa | 0 ... 5 MPa |
| Obratovalni tlak | 0 ... 50 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 4.500 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1 1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1 1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, vijaki | Nerjavno jeklo |