


# Ventil z ročnim pomikom

## VBOH-32-G34

Številka dela: 1629664

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 bistabilen
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Način vklopa	ročno
Način pritrditve	Vgradnja voda za uvitje
Normalni imenski pretok	7.691 l/min
Imenska velikost	19,3 mm
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 12 bar
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Dimenzija rastra	57,5 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	Drsnik s pušami
Vrsta krmiljenja	neposredno
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Sila vklopa	70 N
Masa izdelka	183 g
Material, navojni čep	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR