

Držalo senzorja DASI-Q11-32-A-SR

Številka dela: 1631997

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Oblika	za T-utor
Konstruktivna zgradba	Senzorska letev
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	42 g
Način pritrditve	vpet v T-utor s skožno izvrtino in vijakom z utornimi kamni
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	Jeklo cinkan