


# Sklop nihajnih tečajev

## DAMT-V7-125-A

Številka dela: 163531

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	125
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	3.013,3 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Material, nihajni obroč	Jeklo, cinkano
Material, vpenjalni kos	Jeklo, cinkano
Material, drog	visokolegirano jeklo, nerjavno