

Pritrdilni modul CRSMBR-40

Številka dela: 163889

FESTO

odporen na korozijo,
za pnevmatične valje tipa CRDSNU, CRDSW in CRDG



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Pritezni moment	0,5 Nm