

# Glušnik U-M3

Številka dela: 163978

★ Standard-Programm

Izdelek, ki se opušča

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Nivo glasnosti	65 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Pnevmatični priključek	M3
Informacije o materialu vložka blažilnika	Bron
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS