


# Kotna vtičnica PEV-1/4-WD-LED-230

Številka dela: 164275

FESTO

za tlačna stikala, z LED diodami.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 175301-803
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED Zelena LED
Način pritrditve	fiksno privit
Kabelski odvod	kotna
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vtični priključek proizvajalca JST, serija PA , mera rastra 2 mm, 1-vrstni
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Centralni vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žic	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	5
Območje obratovalne napetosti DC	140 ... 180 V
Območje obratovalne napetosti AC	150 ... 230 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	8 A
Vijačni priključek kabla	Pg11
Dovoljen premer kabla	4,5 ... 11 mm
Presek priključka	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Opomba za temperaturo okolice	Note derating
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA6 ojačan
Barva ohišja	transparenten
Material, vtični kontakti	Med (medenina) nikljan pokositren