

Okrogli valj DSNU-5/8"- -PPV-A-B-S2


Številka dela: 164391

FESTO

na osnovi DIN ISO 6432 za brezdotično zaznavanje, različne možnosti pritrditve, brez in z dodatnimi pritrditvenimi elementi. Z nastavljivim dušenjem v končni legi.

Za zaznavanje položaja z mejnim stikalo je potreben najmanjši gib 10 mm.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 8 "
Premer bata	5/8"
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Konec batnice	Zunanji navoj
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	14 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	103,7 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	103,7 N
Dodatek mase na 10 mm giba	13 g
Pnevmatični priključek	M16x1,5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	visokolegirano jeklo, nerjavno