


Priključitev končne tipke QH-DR-E-S3-E-SW-B

Številka dela: 164854

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--------------------------------------|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Oblika | oglat |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Kratkostična odpornost | ne |
| Stikalni element | izmenjevalnik |
| Zaščita pred zamenjavo polov | ne |
| Princip merjenja | mehanski/električni |
| Prikazovalnik položaja vklopa | ne |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 250 V |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 250 V |
| Izolacijska napetost | 250 V |
| Maks. izhodni tok | 16.000 mA |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2,5 kV |
| Stopnja umazanije | 3 |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -20 ... 85 °C |
| Električni priključek | Vijačna sponka |
| Premer kabla | 8 ... 13 mm |
| Vijačni priključek kabla | M20 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu tesnil | EPDM |
| Informacija o materialu pokrova ohišja | PC |
| Informacija o materialu podnožja ohišja | PA |
| Informacija o materialu konzole | visokolegirano jeklo, nerjavno |