


Zaustavljalni valj STA-20-15-P-A-R

Številka dela: 164883

FESTO

s kolescem.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	15 mm
Premer bata	20 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstruktivna zgradba	Batnica s kolesčkom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	sploščena batnica
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Udarne sila	170 N
Dopustna prečna sila pri preklapljanju	150 N
Način pritrditve	po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacija o materialu valja	Jeklo