


# Zaustavljalni valj STAF-80-30-P-A-R

Številka dela: 164886

FESTO

s kolescem in integrirano prirobnico ploščo.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	80 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica s kolesčkom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	sploščena batnica
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico	14.600 N
Dopustna prečna sila pri preklapljanju	4.500 N
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, pokrov	Aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, valj	Jeklo