


Zaustavljalni valj STAF-50-30-P-A

Številka dela: 164891

FESTO

z čepom in vgrajeno prirobnično ploščo.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	50 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konstruktivska zgradba	Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Udarna sila	2.900 N
Dopustna prečna sila pri preklapljanju	1.500 N
Masa izdelka	1.450 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno