


Zaustavljalni valj STAF-80-40-P-A-R

Številka dela: 164894

FESTO

s kolescem in integrirano prirobnico ploščo.

Tega izdelka se ne sme uporabljati v tekočih medijih. Možna enostavna predelava v dvosmerni valj.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 40 mm |
| Premer bata | 80 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Konstrukcijska zgradba | Bat Batnica s koleščkom |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | sploščena batnica |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico | 13.300 N |
| Dopustna prečna sila pri preklapljanju | 4.000 N |
| Masa izdelka | 5.350 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Material, pokrov | Aluminij |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Aluminij |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, valj | Jeklo |