

Ploski valj EZH-2,5/9-20-B

Številka dela: 164992

FESTO

zavarovan pred vrtenjem



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	20 mm
Premer bata	6 mm Ekvivalentni premer
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstruktivna zgradba	Bat pravokotna batnica
Zaznavanje položaja	Brez
Varovanje pred zasukom/vodilo	pravokotna batnica
Obratovalni tlak MPa	0,28 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	2,8 ... 6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	10 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	2,8 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	4,4 N
Masa izdelka	17 g
Način pritrditve	s prečno izvrtino
Pnevmatični priključek	Vtična spojka PK-3
Material, pokrov	Aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, batnica	Bakrena zlitina nikljan