


# L hitro vijačeni priključek LCKN-1/8-PK-4

Številka dela: 164998

FESTO

Obračanje za 360°, s tesnilnim obročem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,6 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,9 ... 16 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim premerom 4 mm z matico
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina