



Glušnik UC-QS-3H

Številka dela: 165005

FESTO

iz umetne mase.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Pretok v atmosfero	170 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	60 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	0,4 g
Pnevmatični priključek	QS-3
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	PE
Opomba o materialu	Ustreza RoHS