



# Refleksno svetlobno tipalo SOEG-RT-M12-PS-K-L

Številka dela: 165338

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	DIN EN 60947-5-2
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Vrsta luči	infrardeč
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor
Stikalni element	Svetli vklop
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Območje nastavitve spodnje meje	10 mm
Območje nastavitve zgornje meje	200 mm
Možnosti nastavitve	Potenciometer
Prikaz funkcijske rezerve	LED rumena (ne utripa)
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Maks. preklopna frekvenca	250 Hz
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Tok prostega teka	30 mA
Maks. izhodni tok	200 mA
Preostala valovitost	10 %
Izhod stikala	PNP
Padec napetosti	1,8 V
CE-znak	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 55 °C
Temperatura okolice	-5 ... 55 °C
Pritezni moment	10 Nm
Masa izdelka	100 g
Doseg	0 ... 200 mm
Električni priključek	Kabel 3-žilni
Dolžina kabla	2,5 m
Način pritrditve	s protimatico
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) kroman
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) kroman
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR