


Ploščat glušnik IU-03-4,0

Številka dela: 165635
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[za ventilske otoke.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Pnevmatični priključek	Priključna plošča
Informacije o materialu vložka blažilnika	PE